

FICHA TÉCNICA



Alcoholímetro LIFELOC FC10

EL ALCOHOLIMETRO LIFELOC FC10 COMBINA UNA ALTA PRECISIÓN, FACILIDAD DE USO, ROBUSTEZ Y RAPIDEZ CON FUNCIÓN DE USO DE TOMAR PRUEBAS CON Y SIN BOQUILLAS. ALCOHOLIMETRO LIFELOC FC10 El alcoholímetro profesional portátil LIFELOC FC10 es preferido por los jefes de seguridad, médicos ocupacionales y profesionales en sitios de trabajo, el FC10 combina una alta precisión, [...]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor: Celda de combustible de platino de 1" de diámetro
- Dimensiones: 2.6" x 5" x 1.25" (66 x 127 x 33 mm)
- Pantalla LCD: 1.65" x .87" (42 x 22 mm) de área de visión gráfica
- Tipo de pantalla: LCD retroiluminada de 64 caracteres
- Indicador: Alertas audibles y advertencias
- Iluminación: Automática durante día/noche
- Rango de detección: .00 a .600 BAC – 0.00 a 2.85 mg/L
- Precisión: +/- .005 BAC a .100 BAC. +/-5% entre .100 a .400 BAC
- Respuesta para pruebas negativas: Inmediato
- Respuesta para pruebas positivas: Menos de 08 segundos
- Unidades de medida: BAC, mg/L, g/L
- Modos de prueba: Automática – Manual – Pasiva
- Prueba Pasiva: Sin boquilla, resultado Pos o Neg
- Prueba Manual: Con boquilla, resultado numérico
- Activar prueba: Por aliento o volumen preciso
- Bloqueo: Por temperatura
- Capacidad: Autoapagado
- Certificados: DOT/NHTSA, CE, ISO, Aprobado
- Temperatura de operación: 0°C – 55°C
- Garantía: 01 año
- Memoria: 01 prueba
- Batería: 04 pilas AA para 5000 pruebas
- Calibración: Cada 12 meses
- Volumen de aliento (modo Volumen Preciso): 1.5 L
- Soporte técnico: Local
- Suministros: Stock permanente
- Marca: LIFELOC
- Categoría: Producto

BENEFICIOS

- Fabricación en USA – Diseño y fabricación propios
- Sensor de alta precisión: Celda de combustión de platino de 1"
- Prueba manual para personas que no cooperan
- Alertas con señales visuales y audibles fáciles de entender
- Diseño robusto para ser usado en climas extremos

RECOMENDACIONES

- Calibra el dispositivo cada 12 meses para mantener precisión garantizada
- Realiza pruebas pasivas sin boquilla en situaciones de no cooperación
- Verifica la temperatura de operación entre 0°C y 55°C antes de usar
- Reemplaza las pilas AA cuando el dispositivo indique baja batería

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación